

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do wtyków płaskich i tulejek konektorowych z otwartym lub toczonym szponem zacisku
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie B |
| Nr zam. | 9013080000 |
| Typ | HTF 48 |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 13056 |
| Ilość | 1 szt. |

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość | 200 mm | Szerokość (cale) | 7.874 inch |
| Masa netto | 453.98 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------------------------|
| Opis artykułu | narzędzie do zaciskania do wtyków płaskich i płaskich tulei wtykowych szerokość wtyku 4,8 mm | Wykonanie | mechaniczny, bez wymiennych wkładów |
|---------------|--|-----------|-------------------------------------|

Opis styku

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| rodzaj styku | wtyk / tuleja F | Średnica przewodu, maks. AWG | AWG 14 |
| Średnica przewodu, min. AWG | AWG 21 | szerokość wtyku | 4.8 mm |
| obszar zacisku, maks. | 2.5 mm ² | obszar zacisku, min. | 0.5 mm ² |

dane narzędzia do zagniatania

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Przekrój tulejek na żyłę, max. | 2.5 mm ² | Przekrój tulejek na żyłę, min. | 0.5 mm ² |
| rodzaj / profil zacisku | Zagniatanie B | | |

Klasyfikacje


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Praski do wtyków płaskich i tulejek konektorowych z otwartym lub toczonym szponem zacisku
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obudowie
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE AN HTF 48 | Wersja |
| Nr zam. | 1246420000 | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4050118034738 | |
| Ilość | 1 ST | |