

## HTF RSV 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-HD  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w  
obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowa-  
nie styków

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, FoderBcrimp
Nr zam.	<a href="#">9013550000</a>
Typ	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008 190002046
Ilość	1 szt.

## HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8.0709 inch
Masa netto	449.98 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzia zaciskowe do styków Weidmüller RSV i DSTV-HD AWG 14-12	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	RSV- i DSTV-HD	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 12
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 14		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	4 mm <sup>2</sup>	rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp
--------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

