

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do niezolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , 6mm ² , Zacisk z karbem
Nr zam.	9014100000
Typ	HTN 21 AN
GTIN (EAN)	4008190335731
Ilość	1 szt.

HTN 21 AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	423.98 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	Narzędzie do zaciskania do łączników nieizolowanych, 0,5–6 mm ² , z ogranicznikiem krańcowym	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	---	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	złącze bez izol.	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	6 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.5 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

