

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do łączników izolowanych  
końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych,  
łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w  
obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowa-  
nie styków Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izo- lowanych złączek kablowych, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Zagniatanie podwójne
Nr zam.	<a href="#">9014400000</a>
Typ	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Ilość	1 szt.

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	440.68 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy izolowanych 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie podwójne	
Stacja zaciskania	Numer stacji zaciskania	1
	Przekrój przewodu, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Przekrój przewodu, maks.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Przekrój przewodu AWG, min.	21 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	16 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Czerwony
	Numer stacji zaciskania	2
	Przekrój przewodu, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Przekrój przewodu, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Przekrój przewodu AWG, min.	16 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	14 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Niebieski

## Ważna informacja

Informacje produktowe	Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.
-----------------------	--

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## wtyki płaskie




Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491790000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301540	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491810000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301380	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491820000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301670	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491850000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301687	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491830000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301830	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200580000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410422	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200590000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410439	
Ilość	100 ST	

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F288 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200520000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200530000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4032248410378	mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200540000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200550000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm <sup>2</sup> ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410392	mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200560000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200570000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410415	6 mm <sup>2</sup> ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491620000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1
GTIN (EAN)	4050118301526	mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491630000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1
GTIN (EAN)	4050118301489	mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491650000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301519	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491660000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301410	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491670000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301502	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491680000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301618	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/05-1,0/285	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491640000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301557	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491730000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491740000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491690000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491710000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491720000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	

## Tulejki konektorowe z odgałęzieniem



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z odgałęzieniem z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5T638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200610000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200620000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	

## Akcesoria

## Gilzy do końcówek kablowych, w pełni izolowane



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F638 RF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200640000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410484	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200650000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410491	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491860000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301915	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491870000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301908	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491880000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301748	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491890000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301786	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491910000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301847	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491920000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301694	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491930000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301762	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1491940000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301922	
Ilość	100 ST	

## Akcesoria

## Zaprasowywane końcówki kablowe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQI-M10/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492130000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302158	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M10/-2,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492340000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302295	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M12/-2,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492350000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492150000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302028	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492090000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1
GTIN (EAN)	4050118301892	mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492140000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302127	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492180000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302080	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492270000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492100000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1
GTIN (EAN)	4050118302011	mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492170000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302035	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KQI-M3/-2,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492250000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-0,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492110000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1
GTIN (EAN)	4050118302103	mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492200000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118302301	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492290000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492190000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118302165	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492280000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492120000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1
GTIN (EAN)	4050118302042	mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1492220000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm <sup>2</sup> ,0,5
GTIN (EAN)	4050118302110	mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	

## Akcesoria / części zamienne



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze  
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków  
Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES HTI 15	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1246370000</a>	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118034462	
Ilość	1 ST	