

## ERTE ES PZ 6 ROTO


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	<a href="#">9014480000</a>
Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190877385
Ilość	1 szt.

## ERTE ES PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0.5906 inch
Wysokość	39 mm	Wysokość (cale)	1.5354 inch
Szerokość	23 mm	Szerokość (cale)	0.9055 inch
Masa netto	33.64 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG	10	Średnica przewodu, min. AWG	10
obszar zacisku, maks.	6 mm <sup>2</sup>		

## dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
-------------------------	-----------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		