

HTF ZRV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do zestyków Weidmüller DFF i ZRV

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku

Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.2mm ² , 1mm ² , FoderCrimp |
| Nr zam. | 9014840000 |
| Typ | HTF ZRV |
| GTIN (EAN) | 4008 190949969 |
| Ilość | 1 szt. |

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość | 200 mm | Szerokość (cale) | 7.874 inch |
| Masa netto | 452.7 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------------------------|
| Opis artykułu | narzędzia zaciskowe do styków płaskich ZRV lub MKF | Wykonanie | mechaniczny, bez wymiennych wkładów |
|---------------|--|-----------|-------------------------------------|

Opis styku

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| rodzaj styku | Weidmüller ZRV | Średnica przewodu, maks. AWG | AWG 17 |
| Średnica przewodu, min. AWG | AWG 24 | obszar zacisku, maks. | 1 mm ² |
| obszar zacisku, min. | 0.2 mm ² | | |

dane narzędzia do zagniatania

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Przekrój tulejek na żyłę, max. | 1 mm ² | Przekrój tulejek na żyłę, min. | 0.2 mm ² |
| rodzaj / profil zacisku | FoderBcrimp | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

