

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wkrętaki do mocowania i demontowania dławnic kablo-
wych i akcesoria o rozwarości klucza 11-36.

Możliwe skręcanie bądź demontowanie wielu rzędów
dławnicBez deformowania dławnic kablowychod SW 11
do SW 36Płynne ustawianie rozwarości kluczaFunkcja
grzechotki: nie trzeba zdejmować narzędzia z przykręca-
nej śrubyPrawdziwe narzędzie jednoręczne

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cable gland tool
Nr zam.	9015900000
Typ	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Ilość	1 szt.
opakowanie	karton

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2.3622 inch
Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7.4803 inch
Masa netto	173.45 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do dławnic kablowych SW 11-24
---------------	--

Narzędzia do skręcania

rozmiar	11 - 24 mm
---------	------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Przykład zastosowania

