

## FLECAFIX 11/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wkrętaki do mocowania i demontowania dławnic kablowych i akcesoria o rozwarości klucza 11-36.

Możliwe skręcanie bądź demontowanie wielu rzędów dławnic  
Bez deformowania dławnic kablowych od SW 11 do SW 36  
Płynne ustawianie rozwarości klucza  
Funkcja grzechotki: nie trzeba zdejmować narzędzia z przykręcającej śruby  
Prawdziwe narzędzie jednoręczne

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cable gland tool
Nr zam.	<a href="#">9015900000</a>
Typ	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Ilość	1 szt.
opakowanie	karton

## FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2.3622 inch
Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7.4803 inch
Masa netto	173.45 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do dławnic kablowych SW 11-24
---------------	-----------------------------------------

## Narzędzia do skręcania

rozmiar	11 - 24 mm
---------	------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

**FLECAFIX 11/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Przykład zastosowania**

