

## HTN 21 AN ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do nieizolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem |
| Nr zam.    | <a href="#">9017170000</a>  |
| Typ        | HTN 21 AN ZERT  |
| GTIN (EAN) | 4008190218447   |
| Ilość      | 1 szt.  |

## HTN 21 AN ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 200 mm   | Szerokość (cale) | 7.874 inch |
| Masa netto | 442.64 g |                  |            |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                      |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy                          |  |  |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |  |  |
| SCIP                              | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |  |  |

## Dane techniczne

|               |   |           |                                     |
|---------------|---|-----------|-------------------------------------|
| Opis artykułu | Narzędzie do zaciskania do łączników nieizolowanych, 0,5–6 mm <sup>2</sup> , z ogranicznikiem krańcowym | Wykonanie | mechaniczny, bez wymiennych wkładów |
|---------------|---|-----------|-------------------------------------|

## Opis styku

|                             |                     |                              |                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| rodzaj styku                | złącze bez izol.    | Średnica przewodu, maks. AWG | AWG 10            |
| Średnica przewodu, min. AWG | AWG 21              | obszar zacisku, maks.        | 6 mm <sup>2</sup> |
| obszar zacisku, min.        | 0.5 mm <sup>2</sup> |                              |                   |


## dane narzędzia do zagniatania

|                                |                   |                         |                 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Przekrój tulejek na żyłę, max. | 6 mm <sup>2</sup> | rodzaj / profil zacisku | Zacisk z karbem |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

**Rysunki**



## HTN 21 AN ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Akcesoria

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Crimp Counter

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | CRIMP COUNTER              | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">3099520000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4099987 134347             |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |