

CTI 6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do łączników izolowanych
końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych,
łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w
obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowa-
nie styków Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , 6mm ² , Zagniatanie podwójne, Zaciskanie owalne
Nr zam.	9017290000
Typ	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190239084
Ilość	1 szt.

CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	756 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złąček izolowanych 0,5-6 mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennalnych wkładów
---------------	---	-----------	--

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	6 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania


Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie podwójne, Zaciskanie owalne	
Stacja zaciskania	Numer stacji zaciskania	1
	Przekrój przewodu, min.	0.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	20 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	16 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Czerwony
	Numer stacji zaciskania	2
	Przekrój przewodu, min.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	2.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	16 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	14 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Niebieski
	Numer stacji zaciskania	3
	Przekrój przewodu, min.	4 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	6 mm ²
Przekrój przewodu AWG, min.	12 AWG	
Przekrój przewodu AWG, maks.	10 AWG	
Kolor stacji zaciskania	Żółty	

Ważna informacja

Informacje produktowe Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Akcesoria / części zamienne



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES CTI 6	Wersja
Nr zam.	9007180000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4008190262136	
Ilość	1 ST	
Typ	ERTE ES CTI 6	Wersja
Nr zam.	9007180000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4008190262136	
Ilość	1 ST	