

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm ² , 4mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9017300000
Typ	PZ 4 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190279318
Ilość	1 szt.

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	464 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 12
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	4 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

napęd	mechaniczne	Przekrój tulejek na żyłę, max.	4 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES PZ 4	Wersja
Nr zam.	9012540000	
GTIN (EAN)	4008190106454	
Ilość	1 ST	

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wersja
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

W worku typu Multi



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/17,5X SW SV	Wersja
Nr zam.	9006590000	Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190332259	
Ilość	100 ST	
Typ	H1,5/19,5X SW SV	Wersja
Nr zam.	9006630000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 10 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190332266	
Ilość	100 ST	

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/24 XS SW	Wersja
Nr zam.	9202870000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248517947	
Ilość	100 ST	

W worku typu Multi



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/17,5X BL SV	Wersja
Nr zam.	9006670000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190332273	
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/21,5X BL SV	Wersja
Nr zam.	9006710000	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190332280	
Ilość	100 ST	

Dostarczane luzem w worku polietylenowym

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/24 XS BL	Wersja
Nr zam.	9202880000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248517954	
Ilość	100 ST	

W worku typu Multi

Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C dla przewodów od 1,5 do 16 mm² (AWG 16-6) z miedzi pocynowanej tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Wersja
Nr zam.	9006750000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190332297	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23X GE SV	Wersja
Nr zam.	9006790000	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190332303	
Ilość	100 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller
Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/12 OR SV	Wersja
Nr zam.	9028260000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190902025	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR SV	Wersja
Nr zam.	9026060000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190122201	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W SV	Wersja
Nr zam.	9019400000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190066024	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR SV	Wersja
Nr zam.	9028270000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190902049	
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
wg Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/12 OR	Wersja
Nr zam.	0409500000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190090456	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/12D W	Wersja
Nr zam.	9019000000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190085728	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	0690700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W	Wersja
Nr zam.	9019010000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190120931	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR	Wersja
Nr zam.	9025870000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190025045	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16D W	Wersja
Nr zam.	9019020000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190047108	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18 OR	Wersja
Nr zam.	1076980000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248834631	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18D W	Wersja
Nr zam.	1076990000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248834624	
Ilość	500 ST	

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005810000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190275877	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,5/14D W BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005860000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190275921	
Ilość	5000 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR BD	Wersja
Nr zam.	9004270000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190091774	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W BD	Wersja
Nr zam.	9004280000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190162627	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14T W BD	Wersja
Nr zam.	9021930000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190262402	
Ilość	500 ST	

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/12 W SV	Wersja
Nr zam.	9028280000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902216	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W SV	Wersja
Nr zam.	9026070000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190187163	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR SV	Wersja
Nr zam.	9019410000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190164096	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/14T HBL SV	Wersja
Nr zam.	9021230000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190153106	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 W SV	Wersja
Nr zam.	9028290000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902056	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18 W SV	Wersja
Nr zam.	9028300000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902063	
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/12 W	Wersja
Nr zam.	0409600000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190079826	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/12D GR	Wersja
Nr zam.	9019030000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190127787	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/12T HBL	Wersja
Nr zam.	9021030000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190152901	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	0462900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Wersja
Nr zam.	9019040000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190099077	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 W	Wersja
Nr zam.	9025860000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190141967	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/16D GR	Wersja
Nr zam.	9019050000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190033002	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T HBL	Wersja
Nr zam.	9021050000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190096175	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18 W	Wersja
Nr zam.	9025910000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190063702	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18D GR	Wersja
Nr zam.	9019060000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190049560	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18T HBL	Wersja
Nr zam.	9021060000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190071158	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Wersja
Nr zam.	9021040000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190083168	
Ilość	500 ST	

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005820000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190275884	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005870000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190275938	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190275969	
Ilość	5000 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W BD	Wersja
Nr zam.	9004290000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190006778	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD	Wersja
Nr zam.	9004300000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190154837	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Wersja
Nr zam.	9004310000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190179298	
Ilość	500 ST	

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/12 GE SV	Wersja
Nr zam.	9028310000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902070	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE SV	Wersja
Nr zam.	9026080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190026158	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R SV	Wersja
Nr zam.	9019420000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190189099	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,0/16 GE SV	Wersja
Nr zam.	9028320000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902087	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE SV	Wersja
Nr zam.	9028340000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902100	
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/12 GE	Wersja
Nr zam.	0409700000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190152222	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/12D R	Wersja
Nr zam.	9019070000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190029074	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	0463000000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Wersja
Nr zam.	9019080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190090623	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/16 GE	Wersja
Nr zam.	9025950000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190037291	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/16D R	Wersja
Nr zam.	9019100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190159986	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE	Wersja
Nr zam.	9025930000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190101497	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,0/18D R	Wersja
Nr zam.	9019110000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190174828	
Ilość	500 ST	

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005830000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190275891	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005880000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190275945	
Ilość	5000 ST	

połączone pasy tulejek kablowych



Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14 GE BD	Wersja
Nr zam.	9004320000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190167523	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Wersja
Nr zam.	9004330000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190047498	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14T R BD	Wersja
Nr zam.	9021950000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190262747	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller
Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R SV	Wersja
Nr zam.	9026090000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190137168	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW SV	Wersja
Nr zam.	9019430000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190107420	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16 R SV	Wersja
Nr zam.	9028350000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190902117	
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	0463100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Wersja
Nr zam.	9019120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190153793	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16 R	Wersja
Nr zam.	0635100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190141745	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,5/16D SW	Wersja
Nr zam.	9019130000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190023331	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/18D SW	Wersja
Nr zam.	9019140000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190046026	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/24 R	Wersja
Nr zam.	0565600000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190187071	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/24D SW	Wersja
Nr zam.	9019150000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190151676	
Ilość	500 ST	

Łącznicowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005840000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190275907	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005890000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190275952	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Wersja
Nr zam.	9028370000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, zielony
GTIN (EAN)	4032248318537	
Ilość	5000 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R BD	Wersja
Nr zam.	9004340000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190080723	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Wersja
Nr zam.	9004350000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190005474	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14T SW BD	Wersja
Nr zam.	9021960000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190262389	
Ilość	500 ST	

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14S BL SV	Wersja
Nr zam.	9046230000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248298631	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15 BL SV	Wersja
Nr zam.	9026100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190141141	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR SV	Wersja
Nr zam.	9021240000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190115302	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	9019160000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Wersja
Nr zam.	9021070000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190128944	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/19D BL	Wersja
Nr zam.	9019170000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190178024	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/19T GR	Wersja
Nr zam.	9021080000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190149345	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/25D BL	Wersja
Nr zam.	9019180000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190101145	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/25T GR	Wersja
Nr zam.	9021090000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190060916	
Ilość	500 ST	

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce

Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005850000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190275914	
Ilość	3000 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Wersja
Nr zam.	9005910000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190275976	
Ilość	3000 ST	

połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14D BL BD	Wersja
Nr zam.	9004360000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190083397	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Wersja
Nr zam.	9004370000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190052508	
Ilość	500 ST	

Torebka wielokrotna

W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18 GR SV	Wersja
Nr zam.	9026010000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190117382	
Ilość	250 ST	
Typ	H4,0/18T OR SV	Wersja
Nr zam.	9021250000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190159313	
Ilość	250 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18D GR	Wersja
Nr zam.	9019190000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190141349	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/18T OR	Wersja
Nr zam.	9021100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190061708	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Wersja
Nr zam.	9019200000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190126575	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Wersja
Nr zam.	9021110000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190035754	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/26D GR	Wersja
Nr zam.	9019210000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190002336	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/26T OR	Wersja
Nr zam.	9021120000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190092825	
Ilość	100 ST	

Worek typu Multi



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14S W SV	Wersja
Nr zam.	9025700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190144104	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE SV	Wersja
Nr zam.	9025710000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190031442	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14S R SV	Wersja
Nr zam.	9025720000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190072681	
Ilość	500 ST	

Dostarczane luzem w worku polietylenowym

dostarczane luzem w worku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/16S OR	Wersja
Nr zam.	9202900000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248519026	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20DS GR	Wersja
Nr zam.	9203630000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248565078	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14S OR	Wersja
Nr zam.	9004560000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190286132	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14S W	Wersja
Nr zam.	9004590000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190862060	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 DS W	Wersja
Nr zam.	9202910000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248519019	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14DS GR	Wersja
Nr zam.	9028580000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248159475	
Ilość	500 ST	

Akcesoria

Typ	H0,75/14S W	Wersja
Nr zam.	9025960000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190009878	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14TS HBL	Wersja
Nr zam.	9018550000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190207991	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/15S W	Wersja
Nr zam.	9204240000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 9 mm, Jasnoniebieski, biały
GTIN (EAN)	4032248621545	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE	Wersja
Nr zam.	9025970000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190063733	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14S R	Wersja
Nr zam.	9018560000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190207984	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/12S R	Wersja
Nr zam.	9025690000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190059439	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14S R	Wersja
Nr zam.	9025980000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190080730	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14DS SW	Wersja
Nr zam.	9025240000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190085599	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/12DS BL	Wersja
Nr zam.	9028490000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248049028	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/12TS GR	Wersja
Nr zam.	9036200000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248067992	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14DS BL	Wersja
Nr zam.	1333100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190160364	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14TS GR	Wersja
Nr zam.	9426770000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248160693	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/16 TS GR	Wersja
Nr zam.	9036210000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248068005	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H2,5/16DS BL	Wersja
Nr zam.	9036220000	Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 10 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248068012	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/14DS GR	Wersja
Nr zam.	9028520000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248049035	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/15TS OR	Wersja
Nr zam.	9036230000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248068029	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 0,25 mm² - 6,0 mm²

Do przewodów 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane
luźnym w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/10	Wersja
Nr zam.	9004050000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190153052	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,5/6	Wersja
Nr zam.	0282600000	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190184025	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,75/10	Wersja
Nr zam.	0542500000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190037482	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,75/6	Wersja
Nr zam.	0282700000	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190019013	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,0/10	Wersja
Nr zam.	0282800000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190006662	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,0/6	Wersja
Nr zam.	0372600000	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190180263	
Ilość	1000 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,5/10	Wersja
Nr zam.	0186500000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190039592	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/12	Wersja
Nr zam.	9004060000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190147938	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/18	Wersja
Nr zam.	9004070000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190105761	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/7	Wersja
Nr zam.	0372700000	Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190064525	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/10	Wersja
Nr zam.	9004080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190145446	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/12	Wersja
Nr zam.	0186100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190172954	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/18	Wersja
Nr zam.	9004090000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190147921	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/7	Wersja
Nr zam.	0373000000	Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190173463	
Ilość	1000 ST	
Typ	H4,0/12	Wersja
Nr zam.	0244100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190179830	
Ilość	1000 ST	
Typ	H4,0/15	Wersja
Nr zam.	9004100000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190119003	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/18	Wersja
Nr zam.	9004110000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190148348	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/9	Wersja
Nr zam.	0373100000	Gilza na żyłę, standard, 9 mm, 9 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190164669	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:
kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Wersja
Nr zam.	9025410000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Wersja
Nr zam.	9025900000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Wersja
Nr zam.	9025430000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Wersja
Nr zam.	9025920000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Wersja
Nr zam.	9025400000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Ilość	1 ST	

Asortyment bliźniaczych tulejek na żyłę



Skrzynka wypełniona bliźniaczymi końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego: kod koloru Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Wersja
Nr zam.	9025390000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Ilość	1 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna

w workach MultiPack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Wersja
Nr zam.	9004440000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190198473	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Wersja
Nr zam.	9004780000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190188481	
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR	Wersja
Nr zam.	9037200000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492397	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W	Wersja
Nr zam.	9037380000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492861	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 ZH OR	Wersja
Nr zam.	9037210000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492687	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16D ZH W	Wersja
Nr zam.	9037390000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492878	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,5/18 ZH OR	Wersja
Nr zam.	9037220000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492694	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18D ZH W	Wersja
Nr zam.	9037400000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492892	
Ilość	500 ST	

Torebka wielokrotna



w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

Kod koloru wg Weidmüller

Kod koloru wg DIN

Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Wersja
Nr zam.	9018510000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190019914	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	9018520000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190097998	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Wersja
Nr zam.	9018570000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190272630	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Wersja
Nr zam.	9004900000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190482671	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	9004770000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190038816	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Wersja
Nr zam.	9005140000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190482725	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm²
(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku
plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg
DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 ZH W	Wersja
Nr zam.	9037230000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190853976	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037410000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190492984	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	9037610000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190493233	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W	Wersja
Nr zam.	9037240000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492717	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037420000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190492991	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	9037620000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190493264	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność
ciepna do 105°C
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/19DS ZH GR	Wersja
Nr zam.	9202830000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248515776	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/19S ZH W	Wersja
Nr zam.	9202820000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248515769	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Wersja
Nr zam.	9202840000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4032248515783	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm²
(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku
plastikowymKod koloru WeidmüllerKod koloru wg
DINInny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/24 ZH W	Wersja
Nr zam.	9037250000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492724	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/24D ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037430000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493004	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	9037630000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493271	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

Torebka wielokrotna



W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller
kod koloru DIN

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	9018530000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190066925	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Wersja
Nr zam.	9018540000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190188832	czerwony
Ilość	500 ST	

Worek typu Multi



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	9018650000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4032248011407	
Ilość	500 ST	

Torebka wielokrotna



W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	9004910000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190482688	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Wersja
Nr zam.	9004760000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190160951	czerwony
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15 ZH GE	Wersja	
Nr zam.	9037260000		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492731		
Ilość	500 ST		
Typ	H1,0/15D ZH R	Wersja	
Nr zam.	9037440000		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190493011		
Ilość	500 ST		

Dostarczane luzem w worku polietylenowym

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15S ZH GE	Wersja	
Nr zam.	9018690000		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248017720		
Ilość	500 ST		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/19 ZH GE	Wersja
Nr zam.	9037270000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492748	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R	Wersja
Nr zam.	9037450000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190493028	czerwony
Ilość	500 ST	

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C
 Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
 Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
 Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/22DS R ZH	Wersja
Nr zam.	9036330000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 14 mm,
GTIN (EAN)	4032248338566	czerwony
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/25 ZH GE	Wersja
Nr zam.	9037280000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492755	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/25D ZH R	Wersja
Nr zam.	9037460000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493035	czerwony
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller
kod koloru DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/16 ZH R SV	Wersja
Nr zam.	9004410000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190009397	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Wersja
Nr zam.	9004420000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190167455	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R SV	Wersja
Nr zam.	9004920000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190482695	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Wersja
Nr zam.	9004750000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190055431	
Ilość	500 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/16 ZH R	Wersja
Nr zam.	9037290000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190492762	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW	Wersja
Nr zam.	9037470000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493042	
Ilość	500 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,5/20 ZH R	Wersja
Nr zam.	9037300000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190492779	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20D ZH SW	Wersja
Nr zam.	9037480000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493059	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/26 ZH R	Wersja
Nr zam.	9037310000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190492786	czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	H1,5/26D ZH SW	Wersja
Nr zam.	9037490000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493066	
Ilość	100 ST	

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Wersja
Nr zam.	9004430000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190099367	niebieski
Ilość	250 ST	
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	9018580000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190272647	
Ilość	250 ST	
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	9005150000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190482732	
Ilość	250 ST	
Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Wersja
Nr zam.	9004740000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190031923	niebieski
Ilość	250 ST	

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/19D ZH BL	Wersja
Nr zam.	9037500000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190493073	niebieski
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/19T ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037640000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493325	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/21D ZH BL	Wersja
Nr zam.	9037510000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190493080	niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/21T ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037650000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493356	
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/27D ZH BL	Wersja
Nr zam.	9037520000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493097	niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/27T ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037660000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493387	
Ilość	100 ST	

Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Wersja
Nr zam.	9018590000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190272654	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	9004730000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190161811	
Ilość	100 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/22D ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037530000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493103	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/22T ZH OR	Wersja
Nr zam.	9037670000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190493431	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/28D ZH GR	Wersja
Nr zam.	9037540000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493110	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/28T ZH OR	Wersja
Nr zam.	9037680000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190493479	
Ilość	100 ST	

Akcesoria / części zamienne



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

PZ 4 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES PZ 4	Wersja
Nr zam.	9012540000	
GTIN (EAN)	4008190106454	
Ilość	1 ST	

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wersja
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 ST	