

## PZ 3 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie czworokątne
Nr zam.	<a href="#">901736000</a>
Typ	PZ 3 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190466688
Ilość	1 szt.

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	410.08 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	6 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## dane narzędzia do zagniatania

napęd	mechaniczne	Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm <sup>2</sup>
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie czworokątne

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**PZ 3 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERES PZ 3N	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1287130000</a>	
GTIN (EAN)	4050118077834	
Ilość	1 ST	

## Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202810000</a>	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 ST	

## PZ 3 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## W worku typu Multi

W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/17,5X SW SV	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9006590000</a>		Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190332259		
Ilość	100 ST		
Typ	H1,5/19,5X SW SV	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9006630000</a>		Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 10 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190332266		
Ilość	100 ST		

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/24 XS SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9202870000</a>		Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248517947		
Ilość	100 ST		

## W worku typu Multi

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## PZ 3 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/17,5X BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006670000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190332273	
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/21,5X BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006710000</a>	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190332280	
Ilość	100 ST	

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/24 XS BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202880000</a>	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248517954	
Ilość	100 ST	

## W worku typu Multi

Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C dla przewodów od 1,5 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6) z miedzi pocynowanej tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006750000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190332297	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23X GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006790000</a>	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190332303	
Ilość	100 ST	

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/12 OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028260000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190902025	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190122201	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019400000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190066024	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028270000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190902049	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/12 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0409500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190090456	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/12D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019000000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190085728	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0690700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019010000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190120931	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025870000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190025045	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019020000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190047108	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1076980000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248834631	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1076990000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248834624	
Ilość	500 ST	

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005810000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190275877	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,5/14D W BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005860000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190275921	
Ilość	5000 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004270000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190091774	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D W BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004280000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190162627	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14T W BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021930000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190262402	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/12 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028280000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902216	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190187163	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019410000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190164096	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,75/14T HBL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021230000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190153106	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028290000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902056	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18 W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028300000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190902063	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/12 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0409600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190079826	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/12D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019030000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190127787	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/12T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021030000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190152901	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0462900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019040000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190099077	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025860000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190141967	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,75/16D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019050000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190033002	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021050000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190096175	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025910000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190063702	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190049560	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/18T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190071158	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021040000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190083168	
Ilość	500 ST	

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005820000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190275884	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005870000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190275938	
Ilość	5000 ST	
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190275969	
Ilość	5000 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004290000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190006778	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004300000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190154837	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004310000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190179298	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/12 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028310000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902070	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190026158	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019420000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190189099	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H1,0/16 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028320000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902087	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028340000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190902100	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/12 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0409700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190152222	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/12D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190029074	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463000000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190090623	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/16 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025950000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190037291	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/16D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190159986	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025930000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190101497	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H1,0/18D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019110000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190174828	
Ilość	500 ST	

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005830000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190275891	
Ilość	5000 ST	

Typ	H1,0/14D R BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005880000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190275945	
Ilość	5000 ST	

## połączone pasy tulejek kablowych



Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14 GE BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004320000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190167523	
Ilość	500 ST	

Typ	H1,0/14D R BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004330000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190047498	
Ilość	500 ST	

Typ	H1,0/14T R BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021950000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190262747	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna



w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026090000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190137168	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019430000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190107420	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16 R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028350000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190902117	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019120000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190153793	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0635100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190141745	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H1,5/16D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019130000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190023331	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/18D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019140000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190046026	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/24 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0565600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190187071	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/24D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019150000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190151676	
Ilość	500 ST	

## Łącznicowo połączone tulejki na żyłę na rolce



Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005840000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190275907	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005890000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190275952	
Ilość	5000 ST	
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028370000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, zielony
GTIN (EAN)	4032248318537	
Ilość	5000 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004340000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190080723	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004350000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190005474	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14T SW BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021960000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190262389	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14S BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9046230000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248298631	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15 BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190141141	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021240000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190115302	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru




## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019160000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190128944	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/19D BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019170000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190178024	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/19T GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190149345	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/25D BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019180000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190101145	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/25T GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021090000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190060916	
Ilość	500 ST	

## łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce

Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005850000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190275914	
Ilość	3000 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005910000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190275976	
Ilość	3000 ST	

## połączone pasy tulejek kablowych



Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14D BL BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004360000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190083397	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004370000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190052508	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18 GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026010000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190117382	
Ilość	250 ST	
Typ	H4,0/18T OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021250000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190159313	
Ilość	250 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019190000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190141349	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/18T OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190061708	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019200000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190126575	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021110000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190035754	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/26D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019210000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190002336	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/26T OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021120000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190092825	
Ilość	100 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20T GN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021130000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190111731	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/20 SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0533500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190183905	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/20D GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019220000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190151607	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/26 SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0565700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190026837	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/26D GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019230000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190072117	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/26T GN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9021140000</a>	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190022501	
Ilość	100 ST	

## Worek typu Multi



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14S W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190144104	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025710000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190031442	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14S R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025720000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190072681	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

dostarczane luzem w worku polietylenowym  
Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN  
Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/16S OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248519026	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/20DS GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9203630000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248565078	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14S OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004560000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190286132	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14S W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004590000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190862060	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 DS W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202910000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248519019	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14DS GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028580000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248159475	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14S W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025960000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190009878	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14TS HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018550000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190207991	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/15S W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9204240000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 9 mm, Jasnoniebieski, biały
GTIN (EAN)	4032248621545	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025970000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190063733	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

Typ	H1,0/14S R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018560000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190207984	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/12S R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025690000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190059439	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14S R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025980000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190080730	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14DS SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025240000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190085599	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/12DS BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028490000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248049028	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/12TS GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9036200000</a>	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248067992	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14DS BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1333100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190160364	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14TS GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9426770000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248160693	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/16 TS GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9036210000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248068005	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/16DS BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9036220000</a>	Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 10 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4032248068012	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/14DS GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028520000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248049035	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/15TS OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9036230000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248068029	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>

Do przewodów 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany  
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1 Pakowane  
luzem w torebki poliestrowe

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,25/5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018910000</a>	Gilza na żyłę, standard, 5 mm, 5 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190068134	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,5/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004050000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190153052	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,5/6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0282600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190184025	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,75/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0542500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190037482	
Ilość	1000 ST	
Typ	H0,75/6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0282700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190019013	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,0/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0282800000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190006662	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,0/6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0372600000</a>	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190180263	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0186500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190039592	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004060000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190147938	
Ilość	1000 ST	
Typ	H1,5/18	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004070000</a>	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190105761	
Ilość	1000 ST	

## Akcesoria

Typ	H1,5/7	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0372700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190064525	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190145446	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0186100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190172954	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/18	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004090000</a>	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190147921	
Ilość	1000 ST	
Typ	H2,5/7	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0373000000</a>	Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190173463	
Ilość	1000 ST	
Typ	H4,0/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0244100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190179830	
Ilość	1000 ST	
Typ	H4,0/15	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190119003	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/18	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004110000</a>	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190148348	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/9	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0373100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 9 mm, 9 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190164669	
Ilość	500 ST	
Typ	H6,0/10	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004120000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190104795	
Ilość	500 ST	
Typ	H6,0/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0191900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190026851	
Ilość	500 ST	
Typ	H6,0/15	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0124700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190003807	
Ilość	500 ST	
Typ	H6,0/18	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004130000</a>	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
GTIN (EAN)	4008190143626	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

## Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:  
kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025410000</a>	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025900000</a>	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025430000</a>	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025920000</a>	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Ilość	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025400000</a>	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Ilość	1 ST	

## Asortyment bliźniaczych tulejek na żyłę



Skrzynka wypełniona bliźniaczymi końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego: kod koloru Weidmüller

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9025390000</a>	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Ilość	1 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

w workach MultiPack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004440000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190198473	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004780000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190188481	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037200000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492397	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037380000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492861	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16 ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037210000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492687	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/16D ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037390000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492878	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H0,5/18 ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037220000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190492694	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,5/18D ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037400000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492892	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna



w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

Kod koloru wg Weidmüller

Kod koloru wg DIN

Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018510000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190019914	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018520000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190097998	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018570000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190272630	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004900000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190482671	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004770000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190038816	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005140000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190482725	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm<sup>2</sup>  
(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku  
plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg  
DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037230000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190853976	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037410000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190492984	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037610000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190493233	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037240000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492717	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037420000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190492991	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037620000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190493264	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność  
ciepna do 105°C  
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/19DS ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202830000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4032248515776	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/19S ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202820000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248515769	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202840000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4032248515783	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm<sup>2</sup>  
(2 No AWG 18) dostarczane luzem w woreczku  
plastikowymKod koloru WeidmüllerKod koloru wg  
DINInny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/24 ZH W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037250000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190492724	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/24D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037430000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493004	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037630000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493271	Jasnoniebieski
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna



W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller  
kod koloru DIN

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018530000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190066925	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018540000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190188832	czerwony
Ilość	500 ST	

## Worek typu Multi



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018650000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, złoty
GTIN (EAN)	4032248011407	
Ilość	500 ST	

## Torebka wielokrotna



W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004910000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190482688	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004760000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190160951	czerwony
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15 ZH GE	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9037260000</a>		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492731		
Ilość	500 ST		
Typ	H1,0/15D ZH R	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9037440000</a>		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190493011		
Ilość	500 ST		

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C  
Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15S ZH GE	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9018690000</a>		Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248017720		
Ilość	500 ST		

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## PZ 3 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/19 ZH GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037270000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492748	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037450000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190493028	
Ilość	500 ST	

## Dostarczane luzem w worku polietylenowym



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C  
 Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
 Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane  
 Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/22DS R ZH	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9036330000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 14 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4032248338566	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/25 ZH GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037280000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190492755	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/25D ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037460000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190493035	
Ilość	500 ST	

## Akcesoria

## Torebka wielokrotna

W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.) kod koloru Weidmüller  
kod koloru DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/16 ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004410000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190009397	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004420000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190167455	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004920000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190482695	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004750000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190055431	
Ilość	500 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/16 ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037290000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190492762	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037470000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493042	
Ilość	500 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H1,5/20 ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037300000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190492779	czerwony
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/20D ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037480000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493059	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/26 ZH R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037310000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190492786	czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	H1,5/26D ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037490000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190493066	
Ilość	100 ST	

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004430000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190099367	niebieski
Ilość	250 ST	
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018580000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190272647	
Ilość	250 ST	
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005150000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190482732	
Ilość	250 ST	
Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004740000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190031923	niebieski
Ilość	250 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/19D ZH BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037500000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190493073	niebieski
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/19T ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037640000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493325	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/21D ZH BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037510000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190493080	niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/21T ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037650000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493356	
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/27D ZH BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037520000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,
GTIN (EAN)	4008190493097	niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	H2,5/27T ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037660000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493387	
Ilość	100 ST	

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9018590000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190272654	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004730000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190161811	
Ilość	100 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/22D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037530000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493103	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/22T ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037670000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190493431	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/28D ZH GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037540000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190493110	
Ilość	100 ST	
Typ	H4,0/28T ZH OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037680000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190493479	
Ilość	100 ST	

## Torebka wielokrotna

w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004930000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190482701	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004720000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190962210	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9005160000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190482749	
Ilość	100 ST	

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23 ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037320000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190492793	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037550000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190493127	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037690000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190493486	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/29 ZH SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037330000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190492809	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/29D ZH GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037560000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, złoty
GTIN (EAN)	4008190493134	
Ilość	100 ST	
Typ	H6,0/29T ZH GN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9037700000</a>	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190493509	
Ilość	100 ST	

## PZ 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERES PZ 3N	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1287130000</a>	
GTIN (EAN)	4050118077834	
Ilość	1 ST	

## Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202810000</a>	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 ST	