

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złączy kablowych, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie podwójne
Nr zam.	9017430000
Typ	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
Ilość	1 szt.

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	453.2 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy izolowanych 0,5 - 2,5mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	2.5 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania


Przekrój tulejek na żyłę, max.	2.5 mm ²	
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie podwójne	
Stacja zaciskania	Numer stacji zaciskania	1
	Przekrój przewodu, min.	0.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	21 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	16 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Czerwony
	Numer stacji zaciskania	2
	Przekrój przewodu, min.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	2.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	16 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	14 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Niebieski

Ważna informacja

Informacje produktowe	Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

Akcesoria / części zamienne



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES HTI 15	Wersja
Nr zam.	1246370000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118034462	
Ilość	1 ST	
Typ	ERTE ES HTI 15	Wersja
Nr zam.	1246370000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4050118034462	
Ilość	1 ST	