

HTF RSV 12 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-HD
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w
obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowa-
nie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, FoderBcrimp
Nr zam.	9017890000
Typ	HTF RSV 12 ZERT
GTIN (EAN)	4032248143757
Ilość	1 szt.

HTF RSV 12 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8.0709 inch
Masa netto	538 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzia zaciskowe do styków Weidmüller RSV i DSTV-HD AWG 14-12	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	RSV- i DSTV-HD	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 12
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 14		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	4 mm ²	rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp
--------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		