

## H1,0/15S ZH GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">9018690000</a>                                     |
| Typ        | H1,0/15S ZH GE   |
| GTIN (EAN) | 4032248017720  |
| Ilość      | 500 szt.   |
| opakowanie | luzem  |



Rysunki

Rysunek

