

H2,5/15D BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
Nr zam.	9019160000
Typ	H2,5/15D BL
GTIN (EAN)	4008190028732
Ilość	500 szt.
opakowanie	luzem

H2,5/15D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.14 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor niebieski	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.2 mm	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
średnica kołnierza (D2)	4.2 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.25 mm
L1 in mm	15.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Określenie wojskowe	T 20A 017 A
Długość odizolowania	10 mm	Przekrój przyłącza przewodu	2.5 mm ²
kod koloru	DIN		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

