

H6,0/20D GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty
Nr zam.	9019220000
Typ	H6,0/20D GE
GTIN (EAN)	4008 19015 1607
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Wymiary i masa

Masa netto	0.36 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	3.5 mm	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
średnica kołnierza (D2)	6.3 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	20.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 10 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Określenie wojskowe	T 20A 022 A
Długość odizolowania	14 mm	Przekrój przyłącza przewodu	6 mm ²
kod koloru	DIN		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

