

H25,0/30D 16 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 16 mm, żółty
Nr zam.	9019280000
Typ	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008 190038380
Ilość	50 szt.
opakowanie	luzem

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 1.19 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	7.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	16 mm
średnica kołnierza (D2)	11.2 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 3 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Określenie wojskowe	T 20A 028 A
Długość odizolowania	18 mm	Przekrój przyłącza przewodu	25 mm ²
kod koloru	DIN		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

