

## H50,0/41D BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru wg DIN

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 31 mm, 25 mm, niebieski
Nr zam.	<a href="#">9019350000</a>
Typ	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008 190049263
Ilość	50 szt.
opakowanie	luzem

## H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

## Wymiary i masa

Masa netto	3.26 g
------------	--------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor niebieski	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

## Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	10.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	25 mm
średnica kołnierza (D2)	15 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.5 mm
L1 in mm	41.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 1 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.3 mm	Określenie wojskowe	T 20A 035 A
Długość odizolowania	31 mm	Przekrój przyłącza przewodu	50 mm <sup>2</sup>
kod koloru	DIN		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rysunki**

**Rysunek**

