


H4,0/26T OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, pomarańczowy
Nr zam.	9021120000
Typ	H4,0/26T OR
GTIN (EAN)	4008190092825
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.42 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor pomarańczowa	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
średnica kołnierza (D2)	4.8 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	26.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Długość odizolowania	20 mm
Przekrój przyłącza przewodu	4 mm ²	kod koloru	Telemecanique

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

