

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, brązowy
Nr zam.	9021160000
Typ	H10,0/28T BR
GTIN (EAN)	4008190041915
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

H10,0/28T BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.68 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor brązowy	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	4.5 mm	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
średnica kołnierza (D2)	7.6 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Długość odizolowania	21 mm
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm ²	kod koloru	Telemecanique

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek