


## H2,5/15T GR SV



w worku multi-pack (5 x 100 szt.) Kod koloru Weidmüller  
Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
Nr zam.	<a href="#">9021240000</a>
Typ	H2,5/15T GR SV
GTIN (EAN)	4008190115302
Ilość	500 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

## H2,5/15T GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

## Wymiary i masa

Masa netto 0.16 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego kolor szary	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

## Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.2 mm	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
średnica kołnierza (D2)	4.2 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.25 mm
L1 in mm	15.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	2.5 mm <sup>2</sup>	kod koloru	Telemecanique

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

