


H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
Nr zam.	9021930000
Typ	H0,5/14T W BD
GTIN (EAN)	4008 190262402
Ilość	500 szt.
opakowanie	Szpuła opakowana

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 0.07 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu złączone taśmy tulei kablowych, kolor biały Wykonanie standard

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	1 mm	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
średnica kołnierza (D2)	3.3 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.25 mm
L1 in mm	15.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 20 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.5 mm ²	kod koloru	Telemecanique

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

