

H-BOX 0.5-2.5QMM T



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:
 kod koloru Weidmüller kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: inne
Nr zam.	9023090000
Typ	H-BOX 0.5-2.5QMM T
GTIN (EAN)	4032248233113
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia

H-BOX 0.5-2.5QMM T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W	Wersja
Nr zam.	9019010000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190120931	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Wersja
Nr zam.	9021040000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190083168	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Wersja
Nr zam.	9019080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190090623	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Wersja
Nr zam.	9019120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190153793	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Wersja
Nr zam.	9021070000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190128944	
Ilość	500 ST	