



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
Nr zam.	9025590000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Szerokość 39 mm Szerokość (cale) 1.5354 inch
Masa netto 3.7 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu bit z końcówką czopową

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B) 4 mm Grubość końcówki (A) 0.8 mm
Kształt A 6,3 DIN 3126, z czopem, rowek Długość końcówki 39 mm

Wkrętak elektryczny

Ciężar 5.52 g

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04
ECLASS 15.0 21-04-42-04