

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 16, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX 16, obszar zacisku, min.: 6, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	<a href="#">9025850000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1680.74 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zawierający narz. do zaciskania do 16mm <sup>2</sup> , narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce Weidmüller
---------------	--

## Asortyment

obszar zacisku, maks.	16 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	6 mm <sup>2</sup>
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX 16
Narzędzie do zaciskania	PZ 16	kod koloru	Weidmüller
Liczba AEH	400 pcs.		

## Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0533500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 ST		

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H10,0/22 EB	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0534200000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, kość słoniowa	
GTIN (EAN)	4008190033460		
Ilość	100 ST		

Przekrój znamionowy przewodu 16,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H16,0/22 GN	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0565900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, zielony	
GTIN (EAN)	4008190022181		
Ilość	100 ST		

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	H16,0/28 GN	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0566000000</a>		Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190165406		
Ilość	100 ST		

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją  
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych  
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym  
Długość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długości  
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji  
Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów  
Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji  
Dwuetaapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania  
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia  
Duża trwałość  
Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9005000000</a>		Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506		
Ilość	1 ST		

## Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 16	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9012600000</a>		Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN)	4008190035440		6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
Ilość	1 ST		

## CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu  
Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca  
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными  
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia  
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028860000</a>	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608	
Ilość	1 ST	

## wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu  
Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca  
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными  
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia  
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028460000</a>	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Ilość	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028450000</a>	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Ilość	1 ST	