

## H120,0/50 BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru wg DIN

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 36 mm, 30 mm, niebieski
Nr zam.	<a href="#">9028220000</a>
Typ	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008190891596
Ilość	25 szt.
opakowanie	luzem

## H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

## Wymiary i masa

Masa netto 9.08 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor niebieski	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

## Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	16.5 mm	długość powierzchni styku (L2)	30 mm
średnica kołnierza (D2)	21 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.7 mm
L1 in mm	50.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 4/0 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.5 mm	Długość odizolowania	36 mm
Przekrój przyłącza przewodu	120 mm <sup>2</sup>	kod koloru	Weidmueller

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

