

H120,0/50 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 36 mm, 30 mm, niebieski
Nr zam.	9028220000
Typ	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008190891596
Ilość	25 szt.
opakowanie	luzem

H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Wymiary i masa

Masa netto	9.08 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor niebieski	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	16.5 mm	długość powierzchni styku (L2)	30 mm
średnica kołnierza (D2)	21 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.7 mm
L1 in mm	50.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 4/0 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.5 mm	Długość odizolowania	36 mm
Przekrój przyłącza przewodu	120 mm ²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

