

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 6 Roto L, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	<a href="#">9028680000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4032248224746
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	56 mm	Wysokość (cale)	2.2047 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1735 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zawierający narz. do zaciskania do 6mm <sup>2</sup> bocznych + dopr. od przodu., narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce DIN
---------------	---

## Asortyment

obszar zacisku, maks.	6 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
Narzędzie do zaciskania	PZ 6 Roto L	kod koloru	Weidmüller
Liczba AEH	2850 pcs.		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją  
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych  
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym  
Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości  
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji  
Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów  
Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji  
Dwuetażowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania  
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia  
Duża trwałość  
Optymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9005000000</a>	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Ilość	1 ST		

## Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 6 ROTO L	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1444050000</a>	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,	
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe	
Ilość	1 ST		

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0690700000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0462900000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463000000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0463100000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019160000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0533500000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190183905	
Ilość	100 ST	

## walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwnymiWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stopy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028860000</a>	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608	
Ilość	1 ST	

## wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu  
 Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca  
 Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными  
 Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia  
 Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028460000</a>	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Ilość	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028450000</a>	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Ilość	1 ST	

## Torebka wielokrotna



W worku multi-pack w kolorze wg kodu kolorów  
 Weidmüller Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4.0/18 GR SV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9026010000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190117382	
Ilość	250 ST	