


CRIMP-SET PZ 6 ROTO L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 6 Roto L, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9028680000
Typ	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4032248224746
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	56 mm	Wysokość (cale)	2.2047 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1735 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zawierający narz. do zaciskania do 6mm ² bocznych + dopr. od przodu., narz. do zdejmowania izolacji oraz tuleje kablowe w kolorystyce DIN
---------------	---

Asortyment

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0.14 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX
Narzędzie do zaciskania	PZ 6 Roto L	kod koloru	Weidmüller
Liczba AEH	3100 pcs.		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym
Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
Dwuetałowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
Duża trwałość
Optymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX	Wersja
Nr zam.	9005000000	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
GTIN (EAN)	4008190072506	
Ilość	1 ST	

Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PZ 6 ROTO L	Wersja
Nr zam.	1444050000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm ² , 6mm ² , Zagniatanie trapezowe
Ilość	1 ST	

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR	Wersja
Nr zam.	0690700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190015770	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Wersja
Nr zam.	0462900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190033248	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Wersja
Nr zam.	0463000000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190024697	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Wersja
Nr zam.	0463100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190065089	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	9019160000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20 SW	Wersja
Nr zam.	0533500000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190183905	
Ilość	100 ST	

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwnymiWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja
Nr zam.	9028860000	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa
GTIN (EAN)	4032248304608	
Ilość	1 ST	

wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu
Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwnymi
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wersja
Nr zam.	9028460000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Ilość	100 ST	

Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wersja
Nr zam.	9028450000	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Ilość	1 ST	