

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: STRIPAX-Plus, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX-Plus, obszar zacisku, min.: 0.5, kod koloru: Weidmüller
Nr zam.	9028770000
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1094 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	Zestaw obejmuje narzędzie do zaciskania / ściągania izolacji do maks. 2,5 mm ² oraz paski tulei kablowych Weidmüller z kodem koloru firmy Weidmüller
---------------	---

Asortyment

obszar zacisku, maks.	2.5 mm ²	obszar zacisku, min.	0.5 mm ²
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX-Plus
Narzędzie do zaciskania	STRIPAX-Plus	kod koloru	Weidmüller
Liczba AEH	2500 pcs.		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR BD	Wersja
Nr zam.	9004270000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4008190091774	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14 W BD	Wersja
Nr zam.	9004290000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190006778	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE BD	Wersja
Nr zam.	9004320000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190167523	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14 R BD	Wersja
Nr zam.	9004340000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190080723	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14D BL BD	Wersja
Nr zam.	9004360000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190083397	
Ilość	500 ST	

Stripax plus



Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych

Cięcie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Wersja
Nr zam.	9020000000	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek,
GTIN (EAN)	4008190067267	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0,5mm ² , 2,5mm ² ,
Ilość	1 ST	Zagniatanie trapezowe

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwнымиWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja	
Nr zam.	9028860000	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 ST		