

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: STRIPAX-Plus, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX-Plus, obszar zacisku, min.: 0.5, kod koloru: inne
Nr zam.	9028790000
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
Ilość	1 szt.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1101.61 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Asortyment

obszar zacisku, maks.	2.5 mm ²	obszar zacisku, min.	0.5 mm ²
narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX-Plus	Narzędzie do zaciskania	STRIPAX-Plus
kod koloru	Miscellaneous	Liczba AEH	2500 pcs.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W BD	Wersja
Nr zam.	9004280000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190162627	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Wersja
Nr zam.	9004310000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190179298	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Wersja
Nr zam.	9004330000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190047498	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Wersja
Nr zam.	9004350000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190005474	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Wersja
Nr zam.	9004370000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190052508	
Ilość	500 ST	

Stripax plus



Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych

Cięcie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Wersja
Nr zam.	9020000000	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek,
GTIN (EAN)	4008190067267	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0,5mm ² , 2,5mm ² ,
Ilość	1 ST	Zagniatanie trapezowe

CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwнымиWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja	
Nr zam.	9028860000	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 ST		