

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: STRIPAX-Plus, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX-Plus, obszar zacisku, min.: 0.5, kod koloru: inne
Nr zam.	<a href="#">9028790000</a>
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
Ilość	1 szt.

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	261 mm	Głębokość (cale)	10.2756 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	338 mm	Szerokość (cale)	13.3071 inch
Masa netto	1101.61 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Asortyment

obszar zacisku, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
narzędzie do zdejmowania izolacji	STRIPAX-Plus	Narzędzie do zaciskania	STRIPAX-Plus
kod koloru	Miscellaneous	Liczba AEH	2500 pcs.

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## połączone pasy tulejek kablowych

Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.) Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004280000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190162627	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004310000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
GTIN (EAN)	4008190179298	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004330000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190047498	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004350000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190005474	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004370000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190052508	
Ilość	500 ST	

## Stripax plus



Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych

Cięcie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia precyzję zacisku  
Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania  
Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu  
Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	STRIPAX PLUS 2.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9020000000</a>	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek,
GTIN (EAN)	4008190067267	Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0,5mm <sup>2</sup> , 2,5mm <sup>2</sup> ,
Ilość	1 ST	Zagniatanie trapezowe

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenuPrzenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejscaZ 2 stabilnymi zamkami przesuwnymiWalizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięciaUżywając wkładek można je podzielić na segmenty

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER PSC4-01	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9028860000</a>	Narzędzia, Skrzynka asortymentowa	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Ilość	1 ST		