

MEKA GR CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Do kabli współosiowych i okrągłych (ekranowanych) przewodów do transmisji danych Ø 2,5...8 mm 1-, 2- i 3-stopniowe zdejmowania płaszczu w jednej operacji roboczej

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Kaseta noża
Nr zam.	9032050000
Typ	MEKA GR CST
GTIN (EAN)	4008190029708
Ilość	1 szt.

MEKA GR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	20 mm	Głębokość (cale)	0.7874 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Szerokość	33 mm	Szerokość (cale)	1.2992 inch
Długość	33 mm	Długość (cale)	1.2992 inch
Masa netto	5.28 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	kaseta noża do CST dwupoziomowa długość 3,9mm
---------------	---

Narzędzia do usuwania izolacji

Barwny	szary	wymiar zdejmowanej izolacji B	3.9 mm
--------	-------	-------------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		