

**MEKA OR CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Do kabli współosiowych i okrągłych (ekranowanych) przewodów do transmisji danych Ø 2,5...8 mm 1-, 2- i 3-stopniowe zdejmowania płaszczka w jednej operacji roboczej

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Akcesoria, Kasetka noża
Nr zam.	<a href="#">9032200000</a>
Typ	MEKA OR CST
GTIN (EAN)	4008190198169
Ilość	1 szt.

## MEKA OR CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Wymiary i masa

Głębokość	20 mm	Głębokość (cale)	0.7874 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Szerokość	40 mm	Szerokość (cale)	1.5748 inch
Długość	40 mm	Długość (cale)	1.5748 inch
Masa netto	4.1 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Dane techniczne

Opis artykułu	kaseta noża do CST trzy poziomowa długość 8,0mm, 3,7mm
---------------	--

## Narzędzia do usuwania izolacji

Barwny	pomarańczowy	wymiar zdejmowanej izolacji B	8 mm
wymiar zdejmowanej izolacji C	3.7 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		