

MEKA HG CST


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do kabli współosiowych i okrągłych (ekranowanych) przewodów do transmisji danych \varnothing 2,5...8 mm 1-, 2- i 3-stopniowe zdejmowania płaszczka w jednej operacji roboczej

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Kaseta noża
Nr zam.	9032210000
Typ	MEKA HG CST
GTIN (EAN)	4008190466510
Ilość	1 szt.

MEKA HG CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3.1496 inch
Długość	80 mm	Długość (cale)	3.1496 inch
Masa netto	1.88 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	kaseta noża do CST trzy poziomowa długość 6,0mm, 6,0mm
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Barwny	jasny zielony	wymiar zdejmowanej izolacji B	6 mm
wymiar zdejmowanej izolacji C	6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		