


H2,5/21D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, niebieski
Nr zam.	9037510000
Typ	H2,5/21D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493080
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.32 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor niebieski	Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
---------------	--	-----------	--------------------------------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
szerokość kołnierza (B)	4.5 mm	wysokość kołnierza (A)	8 mm
Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.4 mm	L1 in mm	21.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.		Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm
Długość odizolowania	15 mm	Przekrój przyłącza przewodu	2.5 mm ²
kod koloru	DIN		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

