


H10,0/30D ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 23 mm, 18 mm, czerwony
Nr zam.	9037580000
Typ	H10,0/30D ZH R
GTIN (EAN)	4008 190493 158
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

H10,0/30D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.9 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor czerwony	Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
---------------	--	-----------	-----------------------------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	5.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
szerokość kołnierza (B)	7.6 mm	wysokość kołnierza (A)	13.4 mm
Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.5 mm	L1 in mm	30.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks.		Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm
Długość odizolowania	23 mm	Przekrój przyłącza przewodu	10 mm ²
kod koloru	DIN		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

