

H16,0/38D ZH BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, niebieski
Nr zam.	9037600000
Typ	H16,0/38D ZH BL
GTIN (EAN)	4008 190493 196
Ilość	50 szt.
opakowanie	luzem

H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 1.64 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor niebieski	Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
---------------	---	-----------	-----------------------------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	8.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	25 mm
szerokość kołnierza (B)	9.5 mm	wysokość kołnierza (A)	17.2 mm
Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.6 mm	L1 in mm	38.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 6 maks.		Grubość tulejki metalowej (S1)	0.3 mm
Długość odizolowania	29 mm	Przekrój przyłącza przewodu	16 mm ²
kod koloru	DIN		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

