


H2,5/27T ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
wg DIN Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary
Nr zam.	9037660000
Typ	H2,5/27T ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493387
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

H2,5/27T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

Wymiary i masa

Masa netto 0.37 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor szary	Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
---------------	--	-----------	--------------------------------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	2.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
szerokość kołnierza (B)	4.5 mm	wysokość kołnierza (A)	8 mm
Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.4 mm	L1 in mm	27.00 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.		Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm
Długość odizolowania	21 mm	Przekrój przyłącza przewodu	2.5 mm ²
kod koloru	Telemecanique		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

