

CRIMPER 6 I**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do łączników izolowanych
końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych,
łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w
obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowa-
nie styków Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.25mm ² , 6mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9040450000
Typ	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008 19046 1515
Ilość	1 szt.

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	504.57 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złązek izolowanych 0,5-6 mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	---	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 24	obszar zacisku, maks.	6 mm ²
obszar zacisku, min.	0.25 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.25 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		