

**CRIMPER 25 N D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Praski do niez izolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Narzędzia, Narzędzie do zaciskania terminali, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
Nr zam.	<a href="#">9040460000</a>
Typ	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008 19046 1508
Ilość	1 szt.

**CRIMPER 25 N D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	550 g		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Dane techniczne**

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złączy niez izolowanych 10-25 mm <sup>2</sup>	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

**Opis styku**

rodzaj styku	złącze bez izol.	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 4
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 8	obszar zacisku, maks.	25 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, min.	10 mm <sup>2</sup>		

**dane narzędzia do zagniatania**

Przekrój tulejek na żyłę, max.	25 mm <sup>2</sup>	rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem
--------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		