

## CRIMPER 25 Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	<a href="#">9040470000</a>
Typ	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1485
Ilość	1 szt.

**CRIMPER 25 Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	529.57 g		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Dane techniczne**

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

**Opis styku**

rodzaj styku	złącze bez izol.	obszar zacisku, maks.	25 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, min.	6 mm <sup>2</sup>		

**dane narzędzia do zagniatania**

Przekrój tulejek na żyłę, max.	25 mm <sup>2</sup>	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
--------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

**Ważna informacja**

Informacje produktowe	Zakres 2 obciskania (dla obciskania w kilku punktach): 10 mm <sup>2</sup> , 2×4 mm <sup>2</sup> , 2×6 mm <sup>2</sup> Zakres 4 obciskania (dla obciskania w kilku punktach): 16 mm <sup>2</sup> , 2×10 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		