

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia tnące z grzechotką. Przeznaczona do cięcia przewodów miedzianych i aluminium bez zagniatania. Niewielki nacisk ręczny ze względu na optymalne przełożenie dźwigni i technicznie zaawansowany napęd mimośrodowy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cutting tool for one-hand operation
Nr zam.	9040560000
Typ	CUTTER 35
GTIN (EAN)	4008 190464943
Ilość	1 szt.

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1.5748 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3.3464 inch
Szerokość	290 mm	Szerokość (cale)	11.4173 inch
Masa netto	599.4 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	obcinak do kabli o średnicy zewnętrznej do 35 mm	Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
---------------	--	-----------	-------------------------

Narzędzia do cięcia

Przewód sektorowy miedziany	3 x 70 SM	Kabel miedziany - drobny drut, max. (kcmil)	500 kcmil
kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	240 mm ²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	240 mm ²
Kabel miedziany, max. Ø	35 mm	Przewód danych / telefoniczny / sterujący, maks. Ø	35 mm
Aluminiowy przewód sektorowy	4 x 70 SE	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (kcmil)	500 kcmil
Kabel aluminiowy wielodrutowy, maks. (mm ²)	240 mm ²	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	35 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		