

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją PVC

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sheathing strippers
Nr zam.	9042000000
Typ	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008190337834
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0.3937 inch
Wysokość	46 mm	Wysokość (cale)	1.811 inch
Szerokość	97 mm	Szerokość (cale)	3.8189 inch
Masa netto	47.52 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	urządzenia do zdejmowania płaszcza i cięcia kabla transmisji danych
---------------	---

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Kabel do transmisji danych UTP i STP	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	4 mm ²
Średnica przewodu, maks.	12.5 mm	Średnica przewodu, min.	0.5 mm
Głębokość cięcia	regulowany	kable przesyłu danych UTP i STP średnica maks.	8 mm
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	11 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	20 AWG
obszar pozbawiony izolacji, min.	0.08 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	122 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		