

MEHA OB/UN 6² SPX 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją. Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych. Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym. Długość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długości. Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji. Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów. Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji. Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania. Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia. Duża trwałość. Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Uchwyt noża
Nr zam.	9054030000
Typ	MEHA OB/UN 6 ² SPX 3
GTIN (EAN)	4008190020156
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	11.2 mm	Głębokość (cale)	0.4409 inch
Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0.9055 inch
Szerokość	44.5 mm	Szerokość (cale)	1.752 inch
Długość	44.5 mm	Długość (cale)	1.752 inch
Masa netto	5.98 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	uchwyt noża do Stripax 6
---------------	--------------------------

Narzędzia do usuwania izolacji

Barwny	czarny	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.08 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		