

**LIR 6M10 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">9200270000</a>
Typ	LIR 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410095
Ilość	100 szt.

## LIR 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	8.1 mm	Głębokość (cale)	0.3189 inch
Szerokość	35.1 mm	Szerokość (cale)	1.3819 inch
Masa netto	2.1 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka pierścieniowa do kabli 6,0 mm <sup>2</sup> / M10
---------------	---

## Łączniki

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu rozmiar (bolec)	6 mm <sup>2</sup> M 10	izolacja	PVC, dostępny
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	rozmiar	M 10
Gęstość złącza (S1)	1 mm	Kolor identyfikacyjny	żółty
Długość kołnierza plastikowego (b)	14.15 mm	Średnica wewnętrzna (d1)	10.5 mm
Średnica zewnętrzna (d)	15 mm	Średnica kołnierza plastikowego (D)	6.4 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## LIR 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTI 6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9006120000</a>	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm <sup>2</sup> , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne
Ilość	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202850000</a>	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek
GTIN (EAN)	4032248517855	kablowych, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Zaciskanie owalne, Zagniatanie
Ilość	1 ST	równoległe