

LIS 6M10 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA Konstrukcje konwencjonalne Nielutowane Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| Nr zam. | 9200450000 |
| Typ | LIS 6M10 V |
| GTIN (EAN) | 40322484 10293 |
| Ilość | 50 szt. |

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość | 8 mm | Głębokość (cale) | 0.315 inch |
| Szerokość | 36.7 mm | Szerokość (cale) | 1.4449 inch |
| Masa netto | 3.17 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane techniczne

| | |
|---------------|--|
| Opis artykułu | izolowana końcówka widelkowa 6,0 mm ² / M10 |
|---------------|--|

Łączniki

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja | 6 mm ² dostępny | Przekrój przyłącza przewodu, min. rozmiar (bolec) | 4 mm ² M 10 |
| rozmiar | M 10 | Materiał/tworzywo sztuczne | PVC |
| Kolor identyfikacyjny | żółty | Gęstość złącza (S1) | 1 mm |
| Średnica wewnętrzna (d1) | 10.5 mm | Długość kołnierza plastikowego (b) | 13.15 mm |
| Średnica kołnierza plastikowego (D) | 6.4 mm | Średnica zewnętrzna (d) | 18 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków. Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CTI 6 | Wersja |
| Nr zam. | 9006120000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Wersja |
| Nr zam. | 9202850000 | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie |
| Ilość | 1 ST | równoległe |