

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do zestyków Weidmüller DFF i ZRV

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku

Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.2mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie B
Nr zam.	9201040000
Typ	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Ilość	1 szt.

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	533 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do styków płaskich AFK z otwartym szponem zaciskowym	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	Weidmüller FEKO ZRV	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 12
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 24	obszar zacisku, maks.	2.5 mm ²
obszar zacisku, min.	0.2 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	2.5 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie B
--------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

