

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Asortyment narzędzi do zaciskania, Narzędzie do zaciskania: PZ 6 Roto/CTI 6, narzędzie do zdejmowania izolacji: STRIPAX, obszar zacisku, min.: 0.14, kod koloru: DIN |
| Nr zam.    | <a href="#">9202610000</a>                                                                                                                                           |
| Typ        | CRIMPSET PZ / CTI                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248502776                                                                                                                                                        |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                               |
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego                                                                                                                                       |

**CRIMPSET PZ / CTI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

|            |          |                  |              |
|------------|----------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 330 mm   | Głębokość (cale) | 12.9921 inch |
| Wysokość   | 79 mm    | Wysokość (cale)  | 3.1102 inch  |
| Szerokość  | 413 mm   | Szerokość (cale) | 16.2598 inch |
| Masa netto | 4871.4 g |                  |              |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia               |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                              | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Asortyment**

|                         |                                |                                   |                      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| obszar zacisku, maks.   | 6 mm <sup>2</sup>              | obszar zacisku, min.              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| opakowanie              | skrzynia z tworzywa sztucznego | narzędzie do zdejmowania izolacji | STRIPAX              |
| Narzędzie do zaciskania | PZ 6 Roto/CTI 6                | kod koloru                        | DIN                  |
| Liczba AEH              | 2000 pcs.                      |                                   |                      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją  
Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych  
Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym  
Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości  
Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji  
Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów  
Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji  
Dwuetałowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania  
Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia  
Duża trwałość  
Optymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | STRIPAX                    | Wersja                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">9005000000</a> | Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                                                       |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                       |

## Crimping tools



Praski do łączników izolowanych  
końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze  
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków  
Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CTI 6                      | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">9006120000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | 6mm², Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne                       |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | PZ 6 ROTO L                | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1444050000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, |
| GTIN (EAN) | 4050118248593              | 0.14mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe                                |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                     |

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | H0,5/14D W                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9019010000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały     |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |                                                 |
| Ilość      | 500 ST                     |                                                 |
| Typ        | H1,0/14D R                 | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9019080000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony  |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |                                                 |
| Ilość      | 500 ST                     |                                                 |
| Typ        | H2,5/15D BL                | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9019160000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |                                                 |
| Ilość      | 500 ST                     |                                                 |
| Typ        | H4,0/18D GR                | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9019190000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary    |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |                                                 |
| Ilość      | 500 ST                     |                                                 |

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typ        | H6,0/20D GE                | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9019220000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |                                              |
| Ilość      | 100 ST                     |                                              |

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIR 6M6 V                  | Wersja                                                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200250000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248410071              | - 6 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                         |

## Końcówki kablowe z bolcem

Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA  
Konstrukcje konwencjonalne  
Nielutowane  
Ze stożkowym kanałem do wprowadzania




## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIP 6R14 V                 | Wersja                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9200480000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410323              |                                                                                                 |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                 |

## Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIR 2,5M5 V                | Wersja                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">9200180000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248409808              |                                                                                                                   |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                                   |

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIF 2,5F638 R              | Wersja                                                                                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9200560000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410408              |                                                                                                                               |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                                               |

## Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane. Ze stożkowym kanałem do wprowadzania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIP 1,5R12 V               | Wersja                                                                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200460000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony  |
| GTIN (EAN) | 4032248410309              |                                                                                                         |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                         |
| Typ        | LIP 2,5R12 V               | Wersja                                                                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200470000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410316              |                                                                                                         |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                         |

## złączki stykowe



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane.

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIB 6B26 VF                | Wersja                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9200510000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410354              |                                                                                                 |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                 |

## Końcówki kablowe oczkowe




W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIR 1,5M4 V                | Wersja                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">9200090000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248409853              |                                                                                                                   |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                                   |

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą  
Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIF 1,5F638 R              | Wersja                                                                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9200540000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410385              |                                                                                                                              |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                                              |

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## złączki stykowe




W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA  
Konstrukcje konwencjonalne Nielutowane

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIB 2,5B25 VF              | Wersja                                                                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200500000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410347              |                                                                                                         |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                         |

## Końcówki kablowe oczkowe



W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży Nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIR 1,5M5 V                | Wersja                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">9200100000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248409860              |                                                                                                                   |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                                   |

## wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu  
Przeźroczysty i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca  
2 stabilnymi zamkami przesuwanymi  
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia  
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | EINSATZ BA8-PSC 80         | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">9202310000</a> | Asortyment wkładek |
| GTIN (EAN) | 4032248486687              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży: nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIF 1,5F288 R              | Wersja                                                                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9200520000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410361              |                                                                                                                              |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                                              |
| Typ        | LIF 6F638 R                | Wersja                                                                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9200570000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , żółty          |
| GTIN (EAN) | 4032248410415              |                                                                                                                              |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                                              |

## złączki stykowe



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA. Konstrukcje konwencjonalne. Nielutowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIB 1,5B25 VF              | Wersja                                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">9200490000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410330              |                                                                                                        |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                                                        |

## walizka



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu. Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca. Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными. Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia. Używając wkładek można je podzielić na segmenty.

## Akcesoria

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KOFFER PSC80 PC            | Wersja                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9202330000</a> | Narzędzia, Skrzynka / walizka |
| GTIN (EAN) | 4032248486700              |                               |
| Ilość      | 1 ST                       |                               |